

KARTA TECHNICZNA UTWARDZACZ HS CERAMIC

Kod identyfikacyjny: E-UHSC
Linia: EXLAK

OPIS PRODUKTU

To specjalny utwardzacz, skomponowany do lakieru bezbarwnego HS CERAMIC [kod: E-LBHSC]. Aplikowany w proporcji 1:2 z lakierem.

RODZAJE UTWARDZACZA

<p>Stosowanie rodzaju utwardzacza uzależnione jest od temperatury panującej w pomieszczeniu</p> 	wolny - slow
	normalny - normal
	szybki - rapid

Rodzaj stosowanego utwardzacza wpływa na czas schnięcia powłoki i uzależniony jest od temperatury panującej w pomieszczeniu oraz od preferencji lakiernika. Właściwy dobór rodzaju utwardzacza gwarantuje właściwą strukturę i wygląd powłoki lakieru.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Należy pamiętać, że po otwarciu opakowania z utwardzaczem i zmieszaniu go z lakierem, należy niezwłocznie zamknąć go by nie dopuścić do reakcji samo utwardzenia w kontakcie z powietrzem.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Gwarancja 6 miesięcy od daty produkcji - data produkcji na wieczku.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Do czyszczenia sprzętu można stosować rozcieńczalnik akrylowy [kod: E-RA] lub rozcieńczalnik nitro [kod: E-RN]. Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika do mycia pistoletów EXLAK [kod: E-RDMP].

PRZEPISY BHP

Przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie z Kartą Bezpieczeństwa produktu.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY

Ok. 1,0 g/cm³